


Dak uitlaatfilter, REU



Het dak-uitlaatsysteem, REU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Dit is een goede oplossing bij beperkte beschikbare ruimte op de deur- of zijpanelen van de behuizing.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Dakmontage uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie. De unit is eenvoudig te installeren door middel van een snel bevestigingssysteem. Filter efficiëntie: >90% voor de IP54 unit (REU05R5).

Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastisch (ABS-FR), zelfdovend, UL94 V-0.

Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 33 zonder filtermat, IP 54 met filtermat.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 dak uitlaatfilter.

Temperature range: -15 °C to +55 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
REU05R5	101mm	436mm	436mm	Plaatstaal	Gepoedercoat	Lichtgrijs
REU03R5	101mm	436mm	436mm	Plaatstaal	Gepoedercoat	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE