


Ventilatoreenheid dak, RFU



Deze dakfilterventilator, RFU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is door zijn inklik-functie gemakkelijk te monteren op het dak van de behuizing. Er hoeft dus geen deuropervlak te worden gebruikt. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. De betrouwbare motor van de filterventilator waarborgt een constante ventilatie binnen elke behuizing waarop de ventilator is geïnstalleerd.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Dakventilatie-unit voor montage aan de bovenzijde van de kast, voor actieve ventilatie. De unit is gemakkelijk te installeren dankzij het snelle bevestigingssysteem. De benodigde uitsparing is identiek voor de verschillende luchtdoorlaat waarden. Filtratie efficiëntie is 81% voor de IP 54 units.

Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastisch (ABS-FR), zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.

Type aansluiting: Klemmenstrook.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Eén dakventilator.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

SPECIFICATIES

Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Afwerking:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Vrije luchtstroom	Hoogte	Breedte	Diepte	Grootte uitsparing	Nominale spanning
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

(1) De waarde in de tabel is voor de combinatie RFU + EFA500-700R5.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE