

Scheidingsplaten voor MCS MCD-behuizingen, SPD



Deze stalen scheidingsplaat scheidt gekoppelde behuizingen, terwijl de IP-klasse wordt behouden. Hierdoor worden afzonderlijke ruimten gecreëerd waarin componenten kunnen worden gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Scheidt twee gekoppelde MCS/MCD behuizingen.

Materiaal: 1

Montagevoorschriften: IP43 I TYPE 1 pakking kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van de SPDG pakking. CCJ beugels zijn nodig om de SPD in de kast te monteren. Gebruik CCM en CCI beugels om kasten aan elkaar te koppelen. Voor EMI afscherming dient de SPDEG pakking gebruikt te worden.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
SPD1805	1800mm	13mm	406mm	Zacht staal	Nee
SPD1804	1800mm	13mm	306mm	Zacht staal	Nee
SPD1806	1800mm	13mm	506mm	Zacht staal	Nee
SPD2005	2000mm	13mm	406mm	Zacht staal	Nee
SPD2004	2000mm	13mm	306mm	Zacht staal	Nee
SPD2006	2000mm	13mm	506mm	Zacht staal	Nee
SPD2008	2000mm	13mm	706mm	Zacht staal	Nee
SPD2206	2200mm	13mm	506mm	Zacht staal	Nee
SPD2208	2200mm	13mm	706mm	Zacht staal	Nee
SPD1205	1200mm	13mm	500mm	Zacht staal	Nee
SPD1405	1400mm	13mm	500mm	Zacht staal	Nee
SPD1605	1600mm	13mm	500mm	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE