

Plank 19-inch, VSF



Dit legbord, dat in de hoogte kan worden versteld, zorgt voor verdere montage mogelijkheden met een hoger draagvermogen. Hij is ook voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Maximaal draagvermogen bij rechtstreekse montage op de 19" profielen, voorkant en achterkant. Ventilatie openingen.

Materiaal: 1.5 mm staal.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.

Maximum load capacity: 1200 N

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Zacht staal	Nee
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Zacht staal	Nee
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE