

# Zijpanelen voor vloerstaande kasten, PCUP



De extra ruimte gecreëerd door een uitbreidingsframe wordt afgesloten met deze panelen, om de beschermingsgraad te handhaven en de toegang tot de extra ruimte te beperken.

## KENMERKEN

Omschrijving: Voor het afdekken van de zijkanten van het opbouw bekabelingsframe PCU. Bevestiging m.b.v. schroeven.

Materiaal: 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

## SPECIFICATIES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Dikte:</b>     | 1.35mm        |
| <b>Kleur:</b>     | Lichtgrijs    |
| <b>Materiaal:</b> | Zacht staal   |
| <b>Voltooien:</b> | Poedercoating |
| <b>Kleurcode:</b> | RAL 7035      |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal van de behuizing | Snelle verzending |
|-----------------|--------|---------|--------|----------------------------|-------------------|
| PCUP208R5       | 200mm  | 800mm   | 12mm   | Zacht staal                | Nee               |
| PCUP206R5       | 200mm  | 599mm   | 12mm   | Zacht staal                | Nee               |
| PCUP308R5       | 300mm  | 800mm   | 12mm   | Zacht staal                | Nee               |
| PCUP306R5       | 300mm  | 599mm   | 12mm   | Zacht staal                | Nee               |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**