


ABS klemmenkast klein, DABP



De reeks ABS-klemmenkasten, DABP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DABP-reeks is zeer geschikt voor veeleisende omgevingen omdat water en stof de klemmenkast niet kunnen binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE
UKCA
GOST
IP

KENMERKEN

Omschrijving: ABS behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnenopstelling. Minder goed bestand tegen UV stralen.

Materiaal: Body: ABS. Standaard deksel: ABS. Transparante kap: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaanpakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 60°C.

Ontvlambaarheid: UL94 HB.

Beschermingsklasse: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Afwerking: RAL 7035.

Levering: Kastframe, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en afdekpluggen van polyamide.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPECIFICATIES

Materiaal: ABS
Kleur: Lichtgrijs
Afwerking: Glad

Table 1/1


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	Nee
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	Nee
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	Nee
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nee
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	Nee
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	Nee
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nee
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	Nee
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	Nee
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	Nee
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nee
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	Nee
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	Nee
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	Nee
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	Nee
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	Nee

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Klemmenkast met polycarbonaat deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE