


Kleine behuizingslamp, TL



Energiezuinige en voordelige LED-behuizingsverlichting die in elke behuizing kan worden geïnstalleerd. Handig wanneer onderhoud in het veld moet worden uitgevoerd.

INDUSTRIENORMEN

CE

EAC

KENMERKEN

Levering: 1 lamp met voedingskabel van 1.75 m lang, één aansluitkabel van 140 mm lang om lampen met elkaar te verbinden, plus montagemateriaal.

Lichtkleur: 4000 K (neutraal wit).

Connections: Invoer, 2-polig. Bedradingsdoorvoer, 2-polig.

Lamp type: LED.

Bedrijfstemperatuur: -5 °C ... +45 °C.

Voltage: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.

Omschrijving: Energiezuinig en kosteneffectief verlichtingssysteem dat met de meegeleverde schroeven of het meegeleverde plakband kan worden bevestigd. Dankzij de vermogensuitvoer kunnen lampen via de meegeleverde seriële kabel met elkaar worden verbonden. Een maximaal vermogen van 100 W kan serieel worden gekoppeld.

Goedkeuringen: CE, EAC.

Materiaal: Behuizing polycarbonaat, eindkappen ABS, beschermkap PMMA.

SPECIFICATIES

Materiaal: Polycarbonaat; ABS
Kleur: Lichtgrijs
Voltooiën: Soepel

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Spanningswaarde	Frequentie	Max. Stroomverbruik
TL4001-4W	277mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	4W min
TL4001-9W	538mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	9W min

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE