

Kleine polycarbonaat klemmenkast, DPCP



De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

INDUSTRIENORMEN

CE
UKCA
GOST
IP

KENMERKEN

Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.

Materiaal: Polycarbonaat.

Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C.

Ontvlambaarheid: UL746C 5V.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFICATIES

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Polycarbonaat
Kleurcode: RAL 7035
Voltoeien: Soepel

Table 1/1


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. Montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Nee
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Nee
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	Nee
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	Nee
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	Nee
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	Nee
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	Nee
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	Nee
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	Nee
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	Nee
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	Nee
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nee
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nee
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	Nee
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	Nee
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	Nee

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Diepte (D)	Max. Montagediepte	Gewicht	Snelle verzending
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	Nee
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	Nee
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	Nee
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	Nee
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	Nee
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	Nee
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	Nee
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nee
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	Nee
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	Nee
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	Nee
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	Nee
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	Nee
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	Nee
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	Nee
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	Nee
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	Nee
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Klemmenkast met transparant deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE