

Roestvrijstalen standaarddeur, DNSS



Deze deur vervangt het achterpaneel in een vloerstaande behuizing, om op vooraan geïnstalleerde apparatuur toegang via de achterkant mogelijk te maken, of om ruggelings gekoppelde montageplaten te gebruiken voor een vergroting van de montageruimte van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur voorzien van 3 mm DIN slotsysteem en deurframe. Deur montagekit DNMKS (scharnieren, slotvangers) zijn separaat te bestellen. Alle opties van het nVent HOFFMAN slotprogramma en 180° scharnieren zijn mogelijk.

Materiaal: 2 mm AISI 304 roestvaststaal / AISI 316L op aanvraag.

Maximale belasting: 800 N.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Montagevoorschriften: Gebruik scharnierset DNMKS wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Voltooien: Geborsteld
Materiaal: Roestvrij staal 304

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Type deur	Materiaal van de behuizing	Productfamilie
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Type deur	Materiaal van de behuizing	Productfamilie
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Eén deur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Linkerdeur	Zacht staal	Vrijstaand
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Rechterdeur	Zacht staal	Vrijstaand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE