

Zwenkframe zijmontage, ESFS



Een zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur. Het biedt ook extra ruimte aan de vergrendelingskant van de 19 inch profielen, zodat een optimale effectieve diepte wordt verkregen voor apparatuur die op het zwenkraam wordt bevestigd.

KENMERKEN

Omschrijving: Zwenkraam, volledige hoogte, voor 19" componenten, zowel links- als rechtsscharnierend. Voor montage in plaatstalen, koppelbare en compacte behuizingen. Slim ontworpen scharnieren die extra inbouwdiepte opleveren. Verstelbaar bovenscharnier voor het haaks monteren van het zwenkraam. Stevig W-vormig profiel voor zware apparatuur. Verzinkt stalen 19" verticale profielen voor directe aarding van de gemonteerde componenten. Standaard uitgevoerd met 130° scharnier. Volledige toegang tot de behuizingsopening door het gebruik van 180° scharnieren ESFH180. Gebruik voor montage de zijdelingse ondersteuningsrail ESFB. Dieptemontage en eenvoudige kabelrouting kan gerealiseerd worden door middel van montageplaat SFMP. Verstelbaar in diepte met stappen van 12.5 mm.

Maximale belasting: 1800 N, zwenkraam positioneert zichzelf.

Slot: 3 mm DIN + espagnoletslot (andere sloten mogelijk).

Materiaal: 19" verticale profielen 2 mm verzinkt plaatstaal. Frame: verticale profielen 2 mm en horizontale profielen 3 mm.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 zwenkraam inclusief scharnieren.

Montagevoorschriften: ESFS voor 800 mm, 1000 mm brede koppelbare behuizingen. Gebruik ESFB voor montage in een koppelbare behuizing.

SPECIFICATIES

Dikte: 3mm
Materiaal: Zacht staal
Voltoeien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Rekeenheden	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Zacht staal	Nee
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Zacht staal	Nee
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Zacht staal	Nee
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Zacht staal	Nee
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE