

Telescopisch geventileerde plank, SHT



Dit legbord kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde apparatuur. Te monteren op het frame. Deeldiepte-montage is een optie. Het is mogelijk het legbord te demonteren uit de geleiders, zelfs als deze reeds in de kast zit gemonteerd. Gedraaide en zij-montage is ook mogelijk.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Maximale belasting: 500 N.

Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg SHTP-profielen toe voor montage op volledige/gedeeltelijke diepte op het frame van de behuizing.

SPECIFICATIES

Dikte: 2mm
Materiaal: Zacht staal
Voltooien: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Breedte montageplaat	Max. Montagediepte	Materiaal van de behuizing
SHT0608	46mm	600mm	800mm	460mm	750mm	Zacht staal
SHT0806	46mm	800mm	600mm	660mm	550mm	Zacht staal
SHT0606	46mm	600mm	600mm	460mm	550mm	Zacht staal
SHT0808	46mm	800mm	800mm	660mm	750mm	Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE