


Thermostaat, ETR200



Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR200, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) en normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten. Het product is zeer veelzijdig omdat de koeling of verwarming kan worden geregeld door de twee verschillende soorten contacten die zijn ondergebracht in dezelfde thermostaat.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Thermostaat met wisselcontact voor zowel verwarming als koeling. Sensor element thermostatische bimetaal. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Plastic volgens UL94 V-0.

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschil minder dan 3 °K, en schakelpunt tolerantie ± 3 °K.

Schakelcapaciteit: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A alleen voor 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes bij inductieve belasting.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C.

Levensduur: > 100,000 cycli.

Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Température de service : -40 °C to +80 °C

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Service life: > 100,000 cycles

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
ETR200	60mm	37mm	53mm	Plastic	Soepel	Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE