

Boven- en onderpanelen voor vloerstaande behuizingen, DPC



Zowel de esthetiek als de IP-klasse van de behuizing worden gehandhaafd wanneer een complete set van deuren en panelen wordt gemonteerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Nodig om de resterende ruimte aan de boven- en onderzijde af te dekken. Wordt gebruikt in combinatie met deeldeuren/panelen DP/DPP en verdelers DPA.

Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44. Toepassing voor IP 21 wordt geleverd zonder pakking.

Montagevoorschriften: De DPC afdekplaat vermindert de bruikbare hoogte van de kast met 200 mm. Dus van een 2000 mm hoge behuizing blijft bij gebruik van de DPC een bruikbare hoogte over van 1800 mm voor deeldeuren en panelen.

Verpakkingseenheid: Boven- en onderpaneel, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.75mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE