


Universele toetsenbordladen, UKT



Deze toetsenbordlade kan worden gemonteerd op elk verticaal oppervlak van de behuizing, zoals een deur of een paneel, en handhaaft de beschermingsgraad wanneer deze wordt gebruikt. De lade kan worden gesloten en vergrendeld om te voorkomen dat onbevoegd personeel er toegang toe heeft.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontale, scharnierende toetsenbordlade met zijdelings verschuifbare muismat (links of rechts). Uitgerust met paneelsteun. Wanneer de lade wordt uitgeklappt, wordt de behuizing afgedicht door een gesloten kamer.

Beschermingsklasse: IP55

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren, slot, muispad, bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Stalen plaat van 1,5 mm voor kamer, aluminium voor horizontale profielen en polyamide (PA6) voor verticale profielen.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE