

Verticale scheidingsbalken voor vloerstaande behuizingen, VB



Het verticale scheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 of 1600mm brede behuizing. Voorziet in standaard montage faciliteiten die in twee verticale secties van 600 of 800mm. Dit geeft de mogelijkheid voor separate montage van accessoires zoals zwenkramen, systeemprofielen etc. in elke sectie van de behuizing.

Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks (excl. montagemateriaal).

Montagevoorschriften: Gebruik VBK voor montage in de behuizing. Voor volledige scheiding gebruik VBD.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.75mm
Voltooien: Geplateerd
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Omhuiling	Materiaal van de behuizing	Snelle verzending
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Eén deur	Zacht staal	Nee
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Eén deur	Zacht staal	Nee
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Eén deur	Zacht staal	Nee
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Eén deur	Zacht staal	Nee
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Dubbele deur	Zacht staal	Nee
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Dubbele deur	Zacht staal	Nee
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Dubbele deur	Zacht staal	Nee
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Dubbele deur	Zacht staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE