

# C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

## SPECIFICATIES

**Afwerking:** Onbewerkt

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Wapeningsmaat, metrisch | Wapeningsmaat, VS | Wapeningsmaat, Canada | Diameter (Ø) | Lengte (L) | Stangdiepte (BD) |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------|
| EL16C12SWSP01   | 16 mm                   | #5                | 15M                   | 25 mm        | 80mm       | 24mm             |
| EL20C12SWSP01   | 20 mm                   | #6                | 20M                   | 30 mm        | 100mm      | 35mm             |

| Catalogusnummer | Wapeningsmaat, metrisch | Wapeningsmaat, VS | Wapeningsmaat, Canada | Diameter (Ø) | Lengte (L) | Stangdiepte (BD) |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------|
| EL25C12SWSP01   | 25 mm                   | #8                | 25M                   | 40 mm        | 110mm      | 40mm             |
| EL32C12SWSP01   | 32 mm                   | #10               |                       | 50 mm        | 120mm      | 45mm             |
| EL36C12SWSP01   | 36 mm                   | #11               | 35M                   | 50 mm        | 140mm      | 43mm             |
| EL40C12SWSP01   | 40 mm                   |                   |                       | 60 mm        | 150mm      | 57mm             |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Gewicht eenheid |
|-----------------|-----------------|
| EL16C12SWSP01   | 0.26 kg         |
| EL20C12SWSP01   | 0.46 kg         |
| EL25C12SWSP01   | 0.9 kg          |
| EL32C12SWSP01   | 1.52 kg         |
| EL36C12SWSP01   | 1.76 kg         |
| EL40C12SWSP01   | 2.69 kg         |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE