


D14 Mechanisch anker, normaal, wereldwijd ontwerp



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPECIFICATIES

Voltooiën:	Gewoon
Materiaal:	Staal
Ontwerpversie:	Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen)

Table 1/2

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte 1 (L1)
-----------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35M	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte 2 (L2)	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
EL10D14N		0.12 kg	DIBt, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB

Catalogusnummer	Lengte 2 (L2)	Gewicht van de eenheid	Certificeringen
EL12D14N		0.21 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL14D14N		0.24 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL16D14N		0.41 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL18D14N		0.6 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL20D14N		0.83 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, DIBt
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL25D14N		1.43 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific

Ontworpen om te voldoen: ACI 318;AS3600;ASTM A970


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 (Ø2) is larger than Diameter 1 (Ø1).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE