


P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 25 mm, #8, 25M

CATALOGUSNUMMER

EL25P13LN



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal

Voltooiën: Gewoon

Ontwerpversie: Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen)

Afstelling koppeling: Standaard

Grootte rebar, metrisch: 25 mm

Formaat wapening, VS: #8

Formaat rebar, Canada: 25M

Diameter (Ø): 45 mm

Lengte 1 (L1): 221 mm

Lengte 2 (L2): 287 mm

Balkdiepte (BD): 40mm

Balkafstand 1 (BG1): 140mm

Balkafstand 2 (BG2): 207mm

Koppelingshuis (CB): 140mm

Gewicht van de eenheid: 1.94 kg


Ontworpen om te voldoen: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Type 1 (125% gespecificeerd rendement); ACI 318 Type 2 (gespecificeerde voorziening); ACI 349; ACI 359; AS3600

Pakkethoeveelheid: 10

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE