

C14 Two-Piece Weldable Coupler, 28 mm, #9, 30M

CATALOGUSNUMMER

EL28C14N



nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Machined from weldable grades of steel

J-groove chamfer reduces required weld area

Easy to weld

PRODUCTKENMERKEN

Grootte rebar, metrisch: 28 mm

Formaat wapening, VS: #9

Formaat rebar, Canada: 30M

Diameter 1 (Ø1): 55 mm

Diameter 2 (Ø2): 55 mm

Diameter 3 (Ø3): 41mm

Lengte (L): 122mm

Balkdiepte (BD): 42mm

Gewicht van de eenheid: 1.9 kg

Ontworpen om te voldoen: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% gespecificeerd rendement);ACI 318 Type 2 (gespecificeerde voorziening);ACI 349;ACI 359;AS3600


Pakkethoeveelheid: 8

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE