

# nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

## KENMERKEN

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Polyurethaan

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diameter 1 (Ø1) | Diameter 2 (Ø2) | Lengte (L) | Voor gebruik met | Kleur |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-------|
| LK307A          | 145811        | 46 mm           | 19 mm           | 52mm       | LK5, LK6, LK7    | Blauw |
| LK308A          | 145812        | 49 mm           | 19 mm           | 52mm       | LK8              | Rood  |
| LK316A          |               | 40 mm           | 19 mm           | 51mm       | LK16             | Zwart |
| LK320A          |               | 43 mm           | 19 mm           | 51mm       | LK20             | Geel  |
| LK309A          | 145813        | 52 mm           | 19 mm           | 52mm       | LK9              | Zwart |
| LK310A          | 145814        | 57 mm           | 19 mm           | 52mm       | LK10             | Geel  |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diameter 1(Ø1) | Diameter 2(Ø2) | Lengte (L) | Voor gebruik met  | Kleur |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------|
| LK311A          | 145815        | 60 mm          | 19 mm          | 52mm       | LK11              | Blauw |
| LK314A          | 145816        | 67 mm          | 19 mm          | 52mm       | LK12, LK40, LKT14 | Rood  |
| LK318A          | 145817        | 83 mm          | 19 mm          | 52mm       | LKT18, LKT50      | Zwart |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gewicht eenheid |
|-----------------|---------------|-----------------|
| LK307A          | 145811        | 0.08 kg         |
| LK308A          | 145812        | 0.09 kg         |
| LK316A          |               | 0.12 kg         |
| LK320A          |               | 0.15 kg         |
| LK309A          | 145813        | 0.11 kg         |
| LK310A          | 145814        | 0.13 kg         |
| LK311A          | 145815        | 0.15 kg         |
| LK314A          | 145816        | 0.22 kg         |
| LK318A          | 145817        | 0.5 kg          |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**