

nVent LENTON Interlok overgangsgroep-vulkoppeling, normaal



KENMERKEN

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECIFICATIES

Materiaal: Gietijzer

Voltoeien: Gewoon

Table 1/2

Catalogusnummer	Product	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK86	Eendelige eenheid	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Eendelige eenheid	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Eendelige eenheid	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Eendelige eenheid	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm

Catalogusnummer	Product	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
LK109	Eendelige eenheid	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Tweedelige eenheid	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Eendelige eenheid	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Eendelige eenheid	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Eendelige eenheid	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Eendelige eenheid	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Balkdiepte (BD)	Gewicht van de eenheid
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE