

nVent LENTON mechanische heupkoppeling met snelkoppeling, platte koppeling, inclusief pen



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

KENMERKEN

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

SPECIFICATIES

Voltooien:	Gewoon
Verpakking:	Standaard
Materiaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
ML12MM	145700	12 mm			48mm	40 mm
ML5	145710	16 mm	#5	15M	57mm	49 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Lengte (L)	Breedte (W)
ML20MM	145720	20 mm			70mm	59 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Gewicht van de eenheid
ML12MM	145700	27 mm	0.23 kg
ML5	145710	33 mm	0.36 kg
ML20MM	145720	40 mm	0.54 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE