


P13 Positiekoppeling, alleen vrouwelijk, wereldwijd ontwerp



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

KENMERKEN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

SPECIFICATIES

Afwerking:	Gewoon
Afstelling koppeling:	Standaard
Materiaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Koppelingshuis (CB)	Stangdiepte (BD)
EL10P13LFN	10 mm	#3		25 mm	70mm	18mm
EL12P13LFN	12 mm	#4	10M	25 mm	75mm	19mm
EL14P13LFN	14 mm			25 mm	82mm	21mm
EL16P13LFN	16 mm	#5	15M	30 mm	89mm	24mm

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Koppelingshuis (CB)	Stangdiepte (BD)
EL18P13LFN	18 mm			35 mm	101mm	29mm
EL20P13LFN	20 mm	#6	20M	35 mm	126mm	35mm
EL22P13LFN	22 mm	#7		40 mm	132mm	37mm
EL25P13LFN	25 mm	#8	25M	45 mm	140mm	40mm
EL28P13LFN	28 mm	#9	30M	50 mm	147mm	42mm
EL32P13LFN	32 mm	#10		60 mm	156mm	45mm
EL36P13LFN	36 mm	#11	35M	65 mm	172mm	52mm
EL40P13LFN	40 mm			70 mm	184mm	57mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Schroefdraadmaat (TS)	Gewicht eenheid
EL10P13LFN	M18	0.17 kg
EL12P13LFN	M18	0.17 kg
EL14P13LFN	M18	0.18 kg
EL16P13LFN	M22	0.28 kg
EL18P13LFN	M24	0.47 kg
EL20P13LFN	M26	0.52 kg
EL22P13LFN	M31	0.68 kg
EL25P13LFN	M34	0.95 kg
EL28P13LFN	M37	1.25 kg

Catalogusnummer	Schroefdraadmaat (TS)	Gewicht eenheid
EL32P13LFN	M42	2.11 kg
EL36P13LFN	M46	2.62 kg
EL40P13LFN	M53	2.97 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE