


P13 Position Coupler, roestvrij staal, wereldwijd ontwerp



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPECIFICATIES

Voltooiën:	Gewoon
Materiaal:	Roestvrij staal Duplex 2205 (en 1,4462)
Afstelling koppeling:	Standaard
Ontwerpversie:	Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen)

Table 1/2

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)
EL12P13LSSN	12 mm	#4	10M	25 mm	124 mm	159 mm
EL16P13LSSN	16 mm	#5	15M	30 mm	144 mm	186 mm
EL20P13LSSN	20 mm	#6	20M	35 mm	199 mm	260 mm

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)
EL25P13LSSN	25 mm	#8	25M	45 mm	221 mm	287 mm
EL32P13LSSN	32 mm	#10		60 mm	249 mm	321 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Balkdiepte (BD)	Balkafstand 1 (BG1)	Balkafstand 2 (BG2)	Koppelingshuis (CB)	Gewicht van de eenheid
EL12P13LSSN	19mm	86mm	121mm	75mm	0.38 kg
EL16P13LSSN	24mm	96mm	138mm	89mm	0.64 kg
EL20P13LSSN	35mm	129mm	190mm	126mm	1.09 kg
EL25P13LSSN	40mm	140mm	207mm	140mm	2.09 kg
EL32P13LSSN	45mm	159mm	231mm	156mm	4.22 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE