


P14-Positiekoppeling, alleen vrouwelijk, wereldwijd ontwerp



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

KENMERKEN

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

SPECIFICATIES

Voltooien: Gewoon
Afstelling koppeling: Standaard
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)	Koppelingshuis (CB)	Balkdiepte (BD)
EL12P14LFN	12 mm	#4	10M	25 mm	46mm	19mm
EL10P14LFN	10 mm	#3		25 mm	42mm	18mm
EL14P14LFN	14 mm			25 mm	51mm	21mm
EL16P14LFN	16 mm	#5	15M	30 mm	54mm	24mm
EL18P14LFN	18 mm			35 mm	61mm	29mm

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter (Ø)	Koppelingshuis (CB)	Balkdiepte (BD)
EL20P14LFN	20 mm	#6	20M	35 mm	76mm	35mm
EL22P14LFN	22 mm	#7		40 mm	80mm	37mm
EL25P14LFN	25 mm	#8	25M	45 mm	86mm	40mm
EL28P14LFN	28 mm	#9	30M	50 mm	90mm	42mm
EL32P14LFN	32 mm		10M	60 mm	96mm	45mm
EL36P14LFN	36 mm	#11	35M	65 mm	105mm	52mm
EL40P14LFN	40 mm			70 mm	112mm	57mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid	Pakkethoeveelheid
EL12P14LFN	M18	0.12 kg	120
EL10P14LFN	M18	0.12 kg	120
EL14P14LFN	M18	0.13 kg	120
EL16P14LFN	M22	0.2 kg	80
EL18P14LFN	M24	0.32 kg	50
EL20P14LFN	M26	0.36 kg	40
EL22P14LFN	M31	0.49 kg	36
EL25P14LFN	M34	0.67 kg	26
EL28P14LFN	M37	0.87 kg	20
EL32P14LFN	M42	1.41 kg	12

Catalogusnummer	Draadmaat (TS)	Gewicht van de eenheid	Pakkethoeveelheid
EL36P14LFN	M46	1.77 kg	10
EL40P14LFN	M53	2.07 kg	8

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE