

PFF parallele kunststof inschroefplug voor P13/P14-koppelingen, wereldwijd ontwerp



KENMERKEN

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIES

Ontwerpversie: Wereldwijd (wereldwijd verkrijgbare materialen)

Table 1/2


Catalogusnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	40 mm			95 mm	20 mm

Catalogusnummer	Materiaal	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Staal	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur
EL12PFFN	Rood
EL28PFFN	Zwart
EL40PFFN	Groen
EL20PFFN	Geel
EL36PFFN	Blauw
EL22PFFN	Blauw
EL16PFFN	Zwart
EL32PFFN	Geel
EL25PFFN	Rood

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE