

Frame van gietbassin, variabele hoek, zijdelingse vulling, mouwklem



KENMERKEN

Chain securely holds the pouring basin to the sleeve

Durable, re-usable and long lasting

SPECIFICATIES


Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Breedte (W)	Hoogte (H)	Diameter (Ø)	Kettinglengte 1 (CL1)	Kettinglengte 2 (CL2)
RBW313B	Staal	44 mm	174 mm	102 mm	483mm	89mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE