

Afdichtschijf



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)
LK607	145640	Staal, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	89 mm
LK608	145645	Staal, Neoprene	25 mm	#8	25M	92 mm
LK614	145665	Staal, Neoprene	43 mm	#14	45M	105 mm
LK611	145660	Staal, Neoprene	36 mm	#11	35M	105 mm
LK610	145655	Staal, Neoprene	32 mm	#10		102 mm
LK609	145650	Staal, Neoprene	28 mm	#9	30M	95 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter 2 (Ø2)	Dikte (T)	Gewicht van de eenheid
-----------------	---------------	-----------------	-----------	------------------------

LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE