

T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

KENMERKEN

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFICATIES

Afwerking: Onbewerkt

Materiaal: Staal

100% Amerikaanse inhoud: Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Huls	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HA	Standaardlengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Uitgebreide lengte	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Standaardlengte	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HA	Standaardlengte	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Catalogusnummer	Huls	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT11101HA	Standaardlengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Uitgebreide lengte	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Uitgebreide lengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Uitgebreide lengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Standaardlengte	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Uitgebreide lengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Standaardlengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Uitgebreide lengte	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Uitgebreide lengte	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Uitgebreide lengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Uitgebreide lengte	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Uitgebreide lengte	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Standaardlengte	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Uitgebreide lengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Standaardlengte	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Standaardlengte	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Uitgebreide lengte	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Lengte 3 (L3)	Gewicht eenheid
-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg

RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE