

T-serie verticale hoes met lage slip



The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

KENMERKEN

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

SPECIFICATIES

Voltooien: Gewoon

Materiaal: Staal

100% Amerikaanse binnenlandse content: Ja

Table 1/2

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengte 1 (L1)
RBW6555A	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556A	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557A	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm
RBW6558A	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	178 mm

Catalogusnummer	Grootte rebar, metrisch	Formaat wapening, VS	Formaat rebar, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)	Lengte 1 (L1)
RBW6559A	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510A	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511A	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514A	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518A	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	279 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Lengte 2 (L2)	Gewicht van de eenheid
RBW6555A	76 mm	0.68 kg
RBW6556A	89 mm	0.86 kg
RBW6557A	89 mm	0.95 kg
RBW6558A	89 mm	1.36 kg
RBW6559A	89 mm	1.6 kg
RBW65510A	95 mm	1.81 kg
RBW65511A	102 mm	2.54 kg
RBW65514A	114 mm	4.04 kg
RBW65518A	140 mm	7.94 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE