

19" Pusher Fan, 2 U, Tangential

Energiebedrijven

Fan tray with tangential pusher fan.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

2 versions: - LE1: 19" bolt-on dimension, fan unit is wider than 19" - LE2: 19" reduced width, for easy assembly

High air flow

Integrated filter mat

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Input Voltage AC
60713-001	230 V min
60713-002	230 V min
60713-003	115 V min

Catalogusnummer	Input Voltage AC
60713-004	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24 VDC on request.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE