


Assembly Parts for Rugged Components

Power Utilities



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Lengte	Pakkethoeveelheid	Draadmaat	Materiaal	Productfamilie
24566-105	Verzonken schroef	7 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24566-104	Panhead-schroef	8 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24566-106	Verzonken schroef	10 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24566-103	Panhead-schroef	10 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO

Catalogusnummer	Type	Lengte	Pakkethoeveelheid	Draadmaat	Materiaal	Productfamilie
24566-102	Panhead-schroef	14 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24566-101	Verzonken schroef	14 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24566-100	Verzonken schroef	18 mm	100	M4	Roestvrij staal	EuropacPRO
24560-140	Vierkante moer		100		Roestvrij staal	EuropacPRO

Table 2/2

Catalogusnummer	Producttype	Werkt met
24566-105	Montagekit	Subracks
24566-104	Montagekit	Subracks
24566-106	Montagekit	Subracks
24566-103	Montagekit	Subracks
24566-102	Montagekit	Subracks
24566-101	Montagekit	Subracks
24566-100	Montagekit	Subracks
24560-140	Montagekit	Subracks

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE