


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

CATALOGUSNUMMER

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voorpaneel

Type: Voorpaneel zonder handgreep

Montage: Schroefbevestiging voorzijde

EMC-afscherming: Nee (achteraf te installeren)

Type pakking: Roestvrij staal

Materiaal: Aluminium

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Rekhoogte: 6 U

Hoogte: 261.8 mm

Rekbreedte: 6 HP

Breedte: 30.1 mm

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Pakkethoeveelheid: 5

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE