


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 275 mm

Power Utilities

CATALOGUSNUMMER

24568-032



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Perforation degree 58%

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Afdekplaat

Productfamilie: EuropacPRO

Type: Geperforeerd

Rekbreedte: 84 HP

Diepte: 275 mm

Pakkethoeveelheid: 1

Verpakkingseenheid: Paar

Koppel: 2.1 N·m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE