


Front Panel, Front anodized, Rear Conductive, Unshielded, 3 U, 84 HP

Power Utilities

CATALOGUSNUMMER

30838-123



Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voorpaneel

Type: Voorpaneel zonder handgreep

Type handvat: Geen

Montage: Schroefbevestiging voorzijde

EMC-afscherming: Nee

Materiaal: Aluminium

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Rekhoogte: 3 U

Hoogte: 128.4 mm

Rekbreedte: 84 HP

Breedte: 426.4 mm

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE