


Front Panel 2 HP Wide for Combined Mounting

Power Utilities



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The non-shielded version can be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width, no sleeves can be used.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Flat front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

SPECIFICATIES

Table 1/1					
Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid
30847-472	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	6 U	5

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE