

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Energiebedrijven

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for sub racks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rack Height	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodized	Conductive

Table 2/3

Catalogusnummer	Treated Edges	EMC Shielding	Hoogte	Materiaal	Product Type	Rack Width
20848-611	Nee	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium	Front Panel	84 HP
20848-617	Nee	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium	Front Panel	84 HP

Table 3/3

Catalogusnummer	Type	Breedte
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE