

Novastar Steel Door

Power Utilities



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

Can be assembled at front and rear

Lock (2233x) with key

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Kleur	Kleurcode	Hoogte	Producttype	Rekhoogte	Type
25230-020	Zwart grijs	RAL 7021	323 mm	Kastdeur	6 U	Stalen deur
26230-020	Lichtgrijs	RAL 7035	323 mm	Kastdeur	6 U	Stalen deur
25230-021	Zwart grijs	RAL 7021	422 mm	Kastdeur	9 U	Stalen deur
26230-021	Lichtgrijs	RAL 7035	422 mm	Kastdeur	9 U	Stalen deur
25230-022	Zwart grijs	RAL 7021	555 mm	Kastdeur	12 U	Stalen deur
26230-022	Lichtgrijs	RAL 7035	555 mm	Kastdeur	12 U	Stalen deur
25230-023	Zwart grijs	RAL 7021	733 mm	Kastdeur	16 U	Stalen deur
26230-023	Lichtgrijs	RAL 7035	733 mm	Kastdeur	16 U	Stalen deur
25230-024	Zwart grijs	RAL 7021	911 mm	Kastdeur	20 U	Stalen deur
26230-024	Lichtgrijs	RAL 7035	911 mm	Kastdeur	20 U	Stalen deur
25230-025	Zwart grijs	RAL 7021	1133 mm	Kastdeur	25 U	Stalen deur
26230-025	Lichtgrijs	RAL 7035	1133 mm	Kastdeur	25 U	Stalen deur
25230-030	Zwart grijs	RAL 7021	736 mm	Kastdeur	29 U	Stalen deur
26230-030	Lichtgrijs	RAL 7035	736 mm	Kastdeur	29 U	Stalen deur
25230-026	Zwart grijs	RAL 7021	1534 mm	Kastdeur	34 U	Stalen deur
26230-026	Lichtgrijs	RAL 7035	1534 mm	Kastdeur	34 U	Stalen deur
25230-027	Zwart grijs	RAL 7021	1711 mm	Kastdeur	38 U	Stalen deur
26230-027	Lichtgrijs	RAL 7035	1711 mm	Kastdeur	38 U	Stalen deur

Catalogusnummer	Kleur	Kleurcode	Hoogte	Producttype	Rekhoogte	Type
25230-028	Zwart grijs	RAL 7021	1933 mm	Kastdeur	43 U	Stalen deur
26230-028	Lichtgrijs	RAL 7035	1933 mm	Kastdeur	43 U	Stalen deur
25230-029	Zwart grijs	RAL 7021	2111 mm	Kastdeur	47 U	Stalen deur
26230-029	Lichtgrijs	RAL 7035	2111 mm	Kastdeur	47 U	Stalen deur

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm

Catalogusnummer	Breedte
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE