

RackPower Basic PDU, RB0xxx, 230/400 VAC, 3-phase

Energiebedrijven

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 / C19 Combo outlets.

KENMERKEN

RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage Range 200-240/346-415VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with IEC 60309 3P+N+E connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Product Type	Socket Type	Kleur	Lengte	Voltage AC	Diepte
RB0450	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Zwart	1490 mm	230 V	55 mm
RB0850	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Zwart	1780 mm	230 V	55 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte
RB0450	56 mm
RB0850	56 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE