

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø)	Afmeting waterleiding (Ø)	Grootte rebar, metrisch
EK16	710355	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE