

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de geleider	Geleiderbreedte	Hoogte (H)	Breedte (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Gewicht van de eenheid
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE