

Varistar CP Base/Plinth

Power Utilities

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

KENMERKEN

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Diepte	Voltooien
24630-035	100 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-065	100 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-034	100 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	600 mm	Poedercoating
24630-064	100 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-067	200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-036	200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-066	200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating
24630-037	200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021		Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Producttype	Type
-----------------	-----------	-------------	------

24630-035	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-065	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-034	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-064	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-067	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-036	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-066	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth
24630-037	Staal	Kast/rekbasis	Base Plinth

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE