

Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking

Power Utilities

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

KENMERKEN

Double perforated steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-020	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-021	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-022	52 U	2450 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-027	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-028	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-029	52 U	2450 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-448	24 U	1200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-449	24 U	1200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-450	29 U	1400 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-451	29 U	1400 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-452	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-453	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-454	38 U	1800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-455	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Producttype	Beschermingsgraad	Type	Werkt met
21630-020	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-021	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-022	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-027	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-028	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-029	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-448	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-449	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-450	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Producttype	Beschermingsgraad	Type	Werkt met
21630-451	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-452	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-453	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-454	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-455	3-punts vergrendeling	Kastdeur	IP20	Dubbele stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE