

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Power Utilities

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

KENMERKEN

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPECIFICATIES

Table 1/2						
Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Volgdoet aan
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Materiaal	Producttype	Beschermingsgraad	Type	Werkt met
21630-876	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-877	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-878	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-879	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-880	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-881	4-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-882	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP
21630-883	5-punts vergrendeling	Staal	Kastdeur	IP20	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE