

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Energiebedrijven

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

KENMERKEN

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Type	Kleur	Color Code
21630-814	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-815	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-816	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-817	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-818	47 U	2200 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-819	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-895	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-896	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021

Catalogusnummer	Rack Height	Hoogte	Breedte	Type	Kleur	Color Code
21630-897	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-898	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-899	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021
21630-900	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3						
Catalogusnummer	Volddoet aan	Afwerking	Locking Type	Materiaal	Product Type	Protection Rating
21630-814	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-815	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-816	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-817	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-818	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-819	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-895	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-896	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-897	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-898	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-899	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20
21630-900	IEC 61587-1	Gepoedercoat	3-Point Locking, Electronic	Staal	Cabinet Door	IP20

Table 3/3

Catalogusnummer	Works With
21630-814	Varistar CP
21630-815	Varistar CP
21630-816	Varistar CP
21630-817	Varistar CP
21630-818	Varistar CP
21630-819	Varistar CP
21630-895	Varistar CP
21630-896	Varistar CP
21630-897	Varistar CP
21630-898	Varistar CP
21630-899	Varistar CP
21630-900	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE