


Metal Mesh

nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX is a galvanized metal mesh. Available in two sizes, 10 m (U-ACC-MM-10) and 25 m (U-ACC-MM-25).



KENMERKEN

Simple and fast to install: easy roll out

SPECIFICATIES

Grid: 10 mm
Afwerking: Gegalaniseerd
Materiaal: Metaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Naam van het item	Lengte	Breedte
476660-000	U-ACC-MM-10	10 m	1 m
726604-000	U-ACC-MM-25	25 m	1 m

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latijns-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT