

19-inch Pusher-ventilator, 2 u, axiaal

Ventilatorlade met geïntegreerde duwventilator.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Contactbeveiliging volgens DIN en ISO 13857

Geïntegreerde luchtgeleider voorkomt warmteontwikkeling in de eenheden die hieronder zijn gemonteerd

Kan worden aangepast aan subracks

Optioneel met extra ventilator achter, 2 u, voor actieve koeling van eenheden onder de duwventilator

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Ingangsspanning DC	Pakkethoeveelheid	Voltooiën	Materiaal	Snelle verzending
19713-540			1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-518	230V		1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-537		24V min	1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Ingangsspanning DC	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Materiaal	Snelle verzending
10713-536	115V		1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-534	230V		1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-529		24V min	1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-520	115V		1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee
10713-526	230V		1	Aluminium-verzinkt	Staal, Polypropyleen	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het netsnoer afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE