

19" Pusher Fan, 2 u, tangentieel

Ventilatorschotel met tangentiële duwventilator.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

2 versies: - LE1: 19", afmeting aanboutbaar, ventilatoreenheid is breder dan 19" - LE2: 19-inch kleinere breedte, voor eenvoudige montage

Hoge luchtstroom

Geïntegreerde filtermat

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Pakkethoeveelheid	Materiaal	Snelle verzending
60713-001	230V	1	Polyamide 66, Polypropyleen	Nee
60713-004	115V	1	Polyamide 66, Polypropyleen	Nee
60713-003	115V	1	Polyamide 66, Polypropyleen	Nee
60713-002	230V	1	Polyamide 66, Polypropyleen	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24 VDC op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE