


19-inch Pusher-ventilator, 3 u, axiaal

Ventilatorlade met geïntegreerde duwventilator.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ventilatie nauwkeurig op de elektronica gericht

19-inch Pusher-ventilator, 3 u, axiaal

Luchttoevoer vanaf de voorkant, luchtuitgangen aan de bovenkant van de achterkant van de kast (naar boven geleid door afdekplaten of via slangen naar achter en naar boven)

Contactbeveiliging volgens DIN en ISO 13857

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Ingangsspanning AC	Pakkethoeveelheid	Voltooiën	Materiaal	Snelle verzending
10713-546	230V	1	Aluminium-verzinkt	Staal, Aluminium	Nee
10713-547	115V min	1	Aluminium-verzinkt	Staal, Aluminium	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Met afdekplaten kan deze duwventilator opnieuw worden gemonteerd op verschillende koelconcepten

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE