

19-inch telescopische plank voor Varistar, Novastar, EURORACK, 70 kg



Varistar, Novastar en EURORACK 19" schap, stationair met een draagvermogen van 70 kg, geperforeerd voor eenvoudige montage.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geperforeerde uitsparingen voor het monteren van kabelbinders

Statisch draagvermogen 70 kg

Incl. Telescopische glijbanen

Vergrendelen met T-balkvergrendeling mogelijk

St, 1,5 mm

Perforatie van hamerkop voor montage met kabelbinders

SPECIFICATIES

Producttype: Plank

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21130-352	Apparatuurschap	600mm	382mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-353	Telescoopplank	600mm	482mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-374	Telescoopplank	600mm	565mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-354	Telescoopplank	600mm	582mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-375	Telescoopplank	600mm	677mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-355	Telescoopplank	600mm	682mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-357	Telescoopplank	553mm	500mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-358	Telescopische plank, gereduceerde diepte	553mm	500mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-372	Telescoopplank	600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21130-373	Telescoopplank	400mm	477mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
22130-352	Telescoopplank	400mm	382mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-353	Telescoopplank	400mm	482mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-354	Telescoopplank	400mm	582mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-355	Telescoopplank	400mm	682mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-372	Telescoopplank	600mm	600mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-373	Telescoopplank	600mm	477mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
22130-374	Telescoopplank	600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Type	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
22130-375	Telescoopplank	600mm	677mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
27230-108	Telescoopplank	600mm	582mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
27230-109	Telescoopplank	600mm	682mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2			
Catalogusnummer	Voltooien	Werkt met	Snelle verzending
21130-352	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-353	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-374	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-354	Poedercoating		Nee
21130-375	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-355	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-357	Poedercoating		Nee
21130-358	Poedercoating		Nee
21130-372	Poedercoating	Varistar CP	Nee
21130-373	Poedercoating	Varistar CP	Nee
22130-352	Poedercoating		Nee
22130-353	Poedercoating		Nee
22130-354	Poedercoating		Nee
22130-355	Poedercoating		Nee

Catalogusnummer	Voltooien	Werkt met	Snelle verzending
22130-372	Poedercoating		Nee
22130-373	Poedercoating		Nee
22130-374	Poedercoating		Nee
22130-375	Poedercoating		Nee
27230-108	Poedercoating		Nee
27230-109	Poedercoating		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagebeugel voor montage van telescopische schuif op frame dient afzonderlijk te worden besteld.

Bestel het T-staafslot afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE